

1. Características

O FT-RC-RN2 é uma interface que habilita entrada de câmera traseira nos veículos Renault Duster equipados com multimídia Easy Link.

2. Compatibilidade

Acesse o link abaixo ou escaneie o QR Code para acessar a página do site e ter acesso a lista atualizada dos Carros Compatíveis:

<https://www.faaftech.com/produtos/interface-de-camera/ft-rc-rn2>



3. Itens Inclusos

Interface FT-RC-RN2


Chicote de Instalação

Manual de Instalação

4. Programação da Multimídia

Siga os passos abaixo para fazer a programação da multimídia:

1. Com a multimídia ainda instalada, ligue a ignição do veículo e aguarde ela inicializar;
2. Plugue a interface à *Tomada OBD* do veículo. Uma vez conectado a interface ao OBD, a interface piscará o LED indicando que está programando a multimídia e manterá o LED aceso ao finalizar o processo de programação (em alguns casos a multimídia irá reiniciar).



• LED

Piscando Azul: Ativando câmera traseira;

Piscando Vermelho: Desativando câmera traseira;

Aceso Roxo: Carro com câmera traseira já ativada ou interface vinculada a outro veículo;

3. Após concluída a programação, retire a interface da *Tomada OBD* e faça a conexão do chicote e da câmera;




• Ao fazer a programação da câmera traseira, a interface vinculará o chassi do carro na memória e só estará livre para programação em outro carro caso desative a câmera traseira do carro programado anteriormente.

• Para desativar a câmera traseira, repita o mesmo processo de programação porém o LED piscará Vermelho indicando a desprogramação do sistema.

5. Conexões

Faça a conexão do conector RCA conforme mostrado abaixo.




• Câmera vendida separadamente.

• Para o correto funcionamento do sistema, a câmera deve ser alimentada no 12V ACC e GND do chicote.

• Utilizar câmera com sistema de vídeo NTSC.

6. Funcionamento

Após finalizado a instalação, ligue a ignição do veículo e engrene a marcha ré para visualizar a imagem da câmera traseira, após sair da marcha ré, a câmera permanecerá ativa por mais 3 segundos.



Observação: As linhas guias são geradas pela multimídia e não é possível desliga-las e nem ajustá-las. Desligue as linhas guias da câmera instalada para não ficar uma linha sobreposta a outra.

7. Garantia

A **Faaftech Tecnologia LTDA** garante aos seus clientes o prazo de 01 (um) ano contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste **Certificado de Garantia** devidamente preenchido, observando o que segue:

1. A **Faaftech Tecnologia LTDA** declara a Garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica que o aparelho sofreu danos causados por má utilização, por instalação inadequada, acidentes (quedas, batidas, etc.), ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
2. O **Certificado de Garantia** só terá validade quando preenchido juntamente com a **Nota Fiscal de Venda** ao Consumidor do aparelho e com **Nº de Atendimento** gerado através do nosso Suporte Técnico ao cliente através dos seguintes números: 0800 603 2330 (somente fixo) ou do (62) 3241-4600 de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 horário de Brasília;
3. Os consertos e manutenções do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva da assistência **Faaftech Tecnologia LTDA**;
4. Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia;
5. As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;

FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY

CERTIFICADO DE GARANTIA
Modelo: FT-RC-RN2

1 ANO

NOME DO COMPRADOR:

TELEFONE: ()

CIDADE:

ESTADO:

ENDEREÇO:

DATA DA COMPRA:

NOTA FISCAL:

Nº DE SÉRIE:

Nº DE ATENDIMENTO:

Atenção: Este certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

8. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas entrar em contato com nosso Suporte Técnico através do:

Telefone: 0800 603 2330 (somente fixo) ou (62) 3241-4600

E-mail: sac@faaftech.com

Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 e Sábado das 08:00 às 12:00 horário de Brasília.



Escaneie para assistir o vídeo de instalação deste produto